

<b>1</b> <b>Einschwärzen</b>  Kontrollschwarzpulver	<b>2</b> <b>Planschleifen des Füllerbereichs</b>  1950 siaspeed P240	<b>3</b> <b>Feinschleifen des Füllerbereichs</b>  1950 siaspeed P320	<b>4</b> <b>Vorschleifen von Ecken und Kanten</b>  7972 siaponge soft, superfine Super fine	<b>5</b> <b>Einschwärzen</b>  Kontrollschwarzpulver
<b>6</b> <b>Füllerendschliff</b>  1950 siaspeed, FiboTec Stützteller extra weich P400	<b>7</b> <b>Fertigschleifen von Ecken und Kanten</b>  7972 siaponge soft, ultrafine Ultra fine	<b>8</b> <b>Bei heiklen Farbtönen: Verfeinern und reinigen</b>  6120 siafleece, ultrafine Ultra fine	<b>9</b> <b>Anschleifen der Beilackierzone</b>  1950 siaspeed, 15-Loch Stützteller extra weich Zwischenscheibe 800/1000	<b>10</b> <b>Feinschleifen von Ecken und Kanten</b>  7972 siaponge soft, microfine Micro fine

Bei den aufgeführten Anwendungsschritten handelt es sich um eine Empfehlung, je nach Anforderungen müssen die Schritte angepasst werden. Aus dieser Empfehlung lässt sich kein Rechtsanspruch ableiten.

## Schleifmittel

1950 siaspeed, siafast Ø 150 mm, 119-Loch Art. ID: 8420.1301.xxxx	1950 siaspeed, siafast Ø 150 mm, 15-Loch Art. ID: 7546.2948.xxxx	6120 siafleece Ø 150 mm, ultrafine Art. ID: 7866.2539.8715	1950 siaspeed 70 x 198 mm, 41-Loch Art. ID: 8431.5398.xxxx	
1950 siaspeed 115 x 230 mm, 49-Loch Art. ID: 4366.8648.xxxx	1950 siaspeed 70 x 420 mm, 68-Loch Art. ID: 0192.4404.xxxx	7972 siaponge soft, superfine Art. ID: 0070.1140.01 (20 Stk.) Art. ID: 0070.1140.02 (250 Stk.)	7972 siaponge soft, ultrafine Art. ID: 0070.1141.01 (20 Stk.) Art. ID: 0070.1141.02 (250 Stk.)	7972 siaponge soft, microfine Art. ID: 0070.1142.01 (20 Stk.) Art. ID: 0070.1142.02 (250 Stk.)

## Systemkomponenten

Handschleifblock, flexibel 70 x 400 mm, 68-Loch Art. ID: 0020.7045	Handschleifblock, flexibel 115 x 230 mm, 49-Loch Art. ID: 0020.6518	Handschleifblock, flexibel 70 x 198 mm, 41-Loch Art. ID: 0020.6695	
Zwischenscheibe Ø 150 mm, 103-Loch Art. ID: 0020.7430	Stützteller extra weich 103-Loch Art. ID: 0020.5742	Stützteller weich 103-Loch Art. ID: 0020.5740	Kontrollschwarzpulver-Set Art. ID: 0020.2302

Überspringen Sie nicht mehr als 2 Körnungen:

